



Hoekfrees 90° MEW, Cilinderschacht, Ø D / Aantal snijkanten Z: 28/3Lmm



Bestelgegevens

Bestelnummer	225200 28/3L
GTIN	4960664648177
Artikelklasse	250

Omschrijving

Uitvoering:
Efficiënt met 4 snijkanten.

Technische beschrijving

Wisselplaatafmeting	10
Afkoppellengte L_1	29 mm
Maximale snijdiepte $a_{p\ max}$	10 mm
geschikte wisselplaat	LOMU..
Totale lengte L_{totaal}	120 mm
Snijkant-Ø D_c	28 mm
Schacht-Ø D_s h6	25 mm
Wisselplaatschroef	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Aantal snijkanten Z	3
Schachtuitvoering	Cilinderschacht
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Hoekfrezen
Freestoepping	Plungen
Inwendige koeling	ja

Producttype

Hoekfrezen

Accessoires

Spanschroef

229713