



Hoekfrees 90° MEW, Cilinderschacht, Ø D / Aantal snijkanten Z: 40/4Lmm



Bestelgegevens

Bestelnummer	225200 40/4L
GTIN	4960664648306
Artikelklasse	250

Omschrijving

Uitvoering:
Efficiënt met 4 snijkanten.

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	LOMU..
Totale lengte L_{totaal}	150 mm
Afkoppellengte L_1	50 mm
Schacht-Ø D_s h6	32 mm
Snijkant-Ø D_c	40 mm
Wisselplaatschroef	229714 (15IP; 3,5 Nm)
Wisselplaatafmeting	15
Maximale snijdiepte $a_{p \text{ max}}$	15 mm
Aantal snijkanten Z	4
Schachtuitvoering	Cilinderschacht
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Hoekfreen
Freestoepping	Plungen
Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfreen

Accessoires

Spanschroef

229714