


**LOMU...04ER-GM, PR1525, Wisselplatafmeting: 10**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	225220 10
GTIN	4960664674794
Artikelklasse	25A

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

MEGACOAT-gecoate wisselplaten met 4 snijkanten – door dubbelzijdige uitvoering. Dankzij de grote axiale spaanhoek van maximaal 10° wordt de snijkraft aanmerkelijk gereduceerd.

**Opmerking:**

Toepassingsrichtwaarden voor  $a_e=0,3 \times D$ .

Voeding  $f_z$  per tand: 0,06 - 0,25 mm

ISO-code wisselplaat: LOMU...04ER-GM

Type: 10

Hoekradius: 0,4 mm

**Technische beschrijving**

Type	10
ISO-code wisselplaat	LOMU...04ER-GM
Hoekradius	0,4 mm
Soort	PR1525
Snijmateriaal	HM

Voeding $f_z$ per tand	0,06 - 0,25 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	200 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	180 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	160 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	140 m/min	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	140 m/min	P
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	160 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	150 m/min	M
nat maximaal	beperkt geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		