



Hoekfrees 90° MEW, Cilinderschacht, Ø D / Aantal snijkanten Z: 20/3mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	225200 20/3
GTIN	4960664648108
Artikelklasse	250

Omschrijving

Uitvoering:
Efficiënt met 4 snijkanten.

Technische beschrijving

Wisselplaatschroef	229713 (8IP; 1,2 Nm)
geschikte wisselplaat	LOMU..
Afkoppellengte L_1	30 mm
Snijkant-Ø D_c	20 mm
Wisselplaatafmeting	10
Totale lengte L_{totaal}	110 mm
Schacht-Ø D_s h6	20 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \text{ max}}$	10 mm
Aantal snijkanten Z	3
Schachtuitvoering	Cilinderschacht
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Hoekfreen
Freestoepping	Plungen
Inwendige koeling	ja

Producttype

Hoekfrezen

Accessoires

Spanschroef

229713