



Hoekfrees 90° MEW, Cilinderschacht, Ø D / Aantal snijkanten Z: 32/4Lmm



Bestelgegevens

Bestelnummer	225200 32/4L
GTIN	4960664648191
Artikelklasse	250

Omschrijving

Uitvoering:
Efficiënt met 4 snijkanten.

Technische beschrijving

Wisselplatafmeting	10
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	10 mm
Schacht-Ø D_s h6	25 mm
Totale lengte L_{totaal}	130 mm
Wisselplaatschroef	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Snijkant-Ø D_c	32 mm
Afkoppellengte L_1	32 mm
geschikte wisselplaat	LOMU..
Aantal snijkanten Z	4
Schachtuitvoering	Cilinderschacht
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Hoekfreesen
Freestoepping	Plungen
Inwendige koeling	ja

Producttype

Hoekfrezen

Accessoires

Spanschroef

229713