

**KOMET Unisix®-wisselplaat, BK8425, Aanduiding type W29: 42-010****Bestelgegevens**

Bestelnummer	216850 42-010
GTIN	2050001102607
Artikelklasse	24T

Omschrijving**T.b.v. :**

Wisselplaat-verzinker nr. 216660.

ISO-code wisselplaat: WOEX 080404

Hoekradius: 0,4 mm

Technische beschrijving

Omschrijving	42-010
ISO-code wisselplaat	WOEX 080404
Hoekradius	0,4 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	3
Soort	BK8425
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	beperkt geschikt	200 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	beperkt geschikt	200 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	beperkt geschikt	200 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	140 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	120 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	120 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geschikt	30 m/min	S
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		