

**KOMET Unisix®-wisselplaat, BK7710, Aanduiding type W29: 10-110****Bestelgegevens**

Bestelnummer	216950 10-110
GTIN	2050002046726
Artikelklasse	24T

Omschrijving**T.b.v. :**

Wisselplaat-verzinker nr. 216660.

ISO-code wisselplaat: WOEX 030204

Hoekradius: 0,4 mm

Technische beschrijving

Omschrijving	10-110
ISO-code wisselplaat	WOEX 030204
Hoekradius	0,4 mm
Aantal wisselingen/snikanten	3
Soort	BK7710
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	350 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	200 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	200 m/min	N
Grafiet, GFK, CFK	beperkt geschikt	150 m/min	N
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		