



Boutuitdraaierset, 16-delig, met spiraalboren in kunststof cassette



Bestelgegevens

Bestelnummer	082880
GTIN	4010995039882
Artikelklasse	04D

Omschrijving

Uitvoering:

Uitdraaijer van taai chroom-vanadium-molybdeenstaal, HSS-spiraalboren, gebruineerd.

Toepassing:

Voor het verwijderen van beschadigde of afgebroken bouten met **rechtse of linkse draad** van M4 – M16.

Voorboren met de meegeleverde spiraalboor, vervolgens boutuitdraaijer inslaan, ringsleutel tot aan het onderste deel erop schuiven en zonder kantelen uitdraaien.

Inhoud:

8 uitdraaijers (zeskant 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm), 8 spiraalboren (Ø 2,3; 2,8; 3,4; 4,5; 5,7; 6,8; 9; 11 mm), compleet in metalen cassette met schuimrubber interieur.

Technische beschrijving

Accessoires

082882 2

Boutuitdraaier voor nr. 082880 Geschikt voor 6-kant sleutelwijdte 2 mm

Boutuitdraaier voor nr. 082880 Geschikt voor 6-kant sleutelwijdte 2,5 mm

082882 2,5

Boutuitdraaier voor nr. 082880 Geschikt voor 6-kant sleutelwijdte 3 mm

082882 3

Boutuitdraaier voor nr. 082880 Geschikt voor 6-kant sleutelwijdte 4 mm

082882 4

Boutuitdraaier voor nr. 082880 Geschikt voor 6-kant sleutelwijdte 5 mm

082882 5

Boutuitdraaier voor nr. 082880 Geschikt voor 6-kant sleutelwijdte 6 mm

082882 6

Boutuitdraaier voor nr. 082880 Geschikt voor 6-kant sleutelwijdte 8 mm

082882 8

Boutuitdraaier voor nr. 082880 Geschikt voor 6-kant sleutelwijdte 10 mm

082882 10