

Garant
ONMU 05T6 ANER, HB7520, Type: ST900


Bestelgegevens

Bestelnummer	213426 ST900
GTIN	4045197605931
Artikelklasse	21A

Omschrijving

Uitvoering:

Dubbelzijdig met 2x8 snijkanten.

Advies:
Voor de hoogste oppervlaktekwaliteit plaattolerantie E kiezen en met schraapfreespla(a)t(en) combineren.
Opmerking:

 Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$

 Maximale snijdiepte $a_{p \max}$: 3 mm

Type: ST900

 Voeding f_z per tand: 0,3 mm

Technische beschrijving

Type	ST900
Voeding f_z per tand	0,3 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	16
ISO-code wisselplaat	ONMU 05T6 ANER
Soort	HB7520

Snijmateriaal	HM
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	3 mm
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	300 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	280 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	260 m/min	P
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		