

Garant**Vlakfrees 45°, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 200/10mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	213890 200/10
GTIN	4045197666581
Artikelklasse	210

Omschrijving

Uitvoering:

Vlakfrees 45° met ongelijke steek voor geluidsarm frezen. Precisie-wisselplatenbedding door speciale hardmetalen onderlegplaten. Voor opnames volgens DIN 2079 met 4 extra bevestigingsboringen.

Technische beschrijving

Onderlegplaat	219860
Totale lengte L_{totaal}	63 mm
Maximale buiten-Ø D_{max}	213 mm
Spanschroef voor onderlegplaat	219861 (TX8)
geschikte wisselplaat	SE.. 1203..
Snijkant-Ø D_c	200 mm
Klemschroef voor wisselplaat	219862 (25IP; 6 Nm)
Opnameboring-Ø	60 mm

Aantal snijkanten Z	10
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek κ	45 graden
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Vlakfrees

Accessoires

Spanschroef	219862
Hardmetalen oplegplaat	219860
Spanschroef	219861