

HELICOIL® Plus
made by BOLLHOFF**Draadreparatie-assortiment, Inhoud: M2,5-M6****Bestelgegevens**

Bestelnummer	082820 M2,5-M6
GTIN	4250361202605
Artikelklasse	04D

Omschrijving**Uitvoering:**

Draadreparatie-assortiment bestaat uit diverse reparatiesets voor metrische ISO-schroefdraad. Hoogvaste, vrij doorlopende HeliCoil®plus draadinserts van **edelstaal met hoge slijtvastheid, geringe schroefdraadwrijving** in nauwe toleranties, **hoge oppervlaktekwaliteit** en **corrosie- en warmtebestendigheid**. De flexibele uitvoering maakt een gelijkmatige verdeling van last en spanning mogelijk en leidt daardoor tot **duurzame** schroefverbindingen van de beste kwaliteit **voor alle belastingen** (statisch, dynamisch) met een **ideale krachtoverbrenging**. Ongecompliceerde, snelle montage, er ontstaat een gekalibreerde, aan beide zijden te gebruiken binnendraad. **320-delig**:(resp. 20 inzetstukken 1xD; 1,5xD; 2xD – M2,5; M3; M4; M5; M6)

Toepassing:

Voor efficiënte **reparatie van beschadigde** of **versleten schroefdraad** en als constructie-element voor **draadbepantsering** bij het gebruik van materialen met een geringe schaarbestendigheid (bijv. aluminium, aluminium-magnesium-legeringen).

Levering:

Helicoil®plus draadinserts met diverse afmetingen en lengtes, 5 spiraalboren, 5 HSS-handtappen, 5 inbouwspindels, 5 tapbrekers, 1 kunststof koffer (lxbxh) 420x340x120 mm.

Opmerking:

TiCN gecoate HSS-E-PM machinetappen zie nr. 133560 en nr. 138210.

· **Geschikte penkalibers voor draadcontrole zie nr. 486000 e.v.**

- **Zelfborgende inserts, andere afmetingen en UNC-/UNF-draadinserts zijn op aanvraag leverbaar.**

Technische beschrijving

Aantal inserts draadlengte 2×D	100
Aantal inserts draadlengte 1,5×D	100
Aantal inserts draadlengte 1×D	100
Producttype	Draadreparatie