

Garant**SPUN 120308 E, HU7730, Type: ST1400****Bestelgegevens**

Bestelnummer	213450 ST1400
GTIN	4045197319258
Artikelklasse	21A

OmschrijvingSPUN 120308 E ST1400 Voeding f_z per tand: 0,18 mm**Technische beschrijving**

Voeding f_z per tand	0,18 mm
Type	ST1400
ISO-code wisselplaat	SPUN 120308 E
Soort	HU7730
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
--	--------------	-------	----------

Staal < 500 N/mm ²	beperkt geschikt	250 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	beperkt geschikt	250 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	beperkt geschikt	250 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	140 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	110 m/min	P
nat maximaal	geschikt		