

Garant**SEKN 1203 AFTN, HB7710, Type: GG**

Bestelgegevens

Bestelnummer	213905 GG
GTIN	4045197302724
Artikelklasse	21A

Omschrijving

Opmerking:Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p \max} = 3,5$ mm.Voeding f_z per tand: 0,15 mm

Technische beschrijving

Voeding f_z per tand	0,15 mm
Type	GG
ISO-code wisselplaat	SEKN 1203 AFTN
Soort	HB7710
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
GG(G)	geschikt	130 m/min	K
nat maximaal	geschikt		
droog	geschikt		