

**Garant****Vlakfrees 45°, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 125/7mm**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	213890 125/7
GTIN	4045197666567
Artikelklasse	210

## Omschrijving

**Uitvoering:**

Vlakfrees 45° met ongelijke steek voor geluidsarm frezen. Precisie-wisselplatenbedding door speciale hardmetalen onderlegplaten.

## Technische beschrijving

Maximale buiten-Ø $D_{max}$	138 mm
geschikte wisselplaat	SE.. 1203..
Onderlegplaat	219860
Opnameboring-Ø	40 mm
Klemschroef voor wisselplaat	219862 (25IP; 6 Nm)
Spanschroef voor onderlegplaat	219861 (TX8)
Snijkant-Ø $D_c$	125 mm
Totale lengte $L_{totaal}$	63 mm

Aantal snijkanten Z	7
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek $\kappa$	45 graden
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Vlakfrees

---

## Accessoires

Hardmetalen oplegplaat	219860
Spanschroef	219861
Spanschroef	219862