

Garant**CPMT 05T104 T, HB7035, Type: UNI**

Bestelgegevens

Bestelnummer	217185 UNI
GTIN	4045197321701
Artikelklasse	21A

Omschrijving

Opmerking:

toepassing alleen met tegenlopende verzinkfrees nr. 217180 maat 15.

Technische beschrijving

Type	UNI
Voeding f	0,1 mm/omw,
Hoekradius	0,4 mm
ISO-code wisselplaat	CPMT 05T104 T
Soort	HB7035
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	geschikt	100 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	80 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	75 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	75 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	75 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	65 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	65 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	40 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	40 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geschikt	40 m/min	S
GG(G)	geschikt	100 m/min	K
CuZn	geschikt	90 m/min	N
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		