

Garant**Tegenlopende verzinkfrees 180°, Maximale verzink-Ø D: 24mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	217180 24
GTIN	4045197196927
Artikelklasse	210

Omschrijving**Uitvoering:****Met een snijkant (z = 1).****Opmerking:**

Maat e = programmeermaat (informatie aan het einde van de pagina). GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 1,2** met steel nr. **674252 maat 8IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Verzink-Ø D	24 mm
Programmeermaat e	4,8 mm
L ₃	50 mm
L ₂	57 mm
Wisselplaatschroef	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Schachtuitvoering	Whistle Notch
Minimale Ø d _{min}	15 mm
Kraag-Ø D ₁	25 mm
Aantal snijkanten Z	1
Afkoppellengte L ₁	72 mm
Schacht-Ø D _s h6	20 mm
geschikte wisselplaat	260142

Inwendige koeling	ja
Totale lengte L	122 mm
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Verzinkboren

Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,2 Nm	211750 1,2
Spanschroef Type 1	219795 1
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 8IP	674252 8IP