

**Garant****Tegenlopende verzinkfrees 180°, Maximale verzink-Ø D: 33mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	217180 33
GTIN	4045197196958
Artikelklasse	210

**Omschrijving****Uitvoering:****Met een snijkant (z = 1).****Opmerking:**

Maat e = programmeermaat (informatie aan het einde van de pagina). GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 3,0** met steel nr. **674252 maat 15IP** gebruiken.

**Technische beschrijving**

Programmeermaat e	6,65 mm
Afkoppellengte L <sub>1</sub>	102 mm
Minimale Ø d <sub>min</sub>	21 mm
Wisselplaatschroef	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Kraag-Ø D <sub>1</sub>	25 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub> h6	20 mm
L <sub>2</sub>	82 mm
Schachtuitvoering	Whistle Notch
Verzink-Ø D	33 mm
L <sub>3</sub>	75 mm
Aantal snijkanten Z	1
geschikte wisselplaat	260150

Inwendige koeling	ja
Totale lengte L	152 mm
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Verzinkboren

---

## Accessoires

Spanschroef	219844
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 15IP	674252 15IP
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 3,0 Nm	211750 3,0