



Boutuitdraaier 'Hi Trac', Type: 2



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 082864 2 |
| GTIN | 2050001695468 |
| Artikelklasse | 04D |

Omschrijving

Uitvoering:

taai chroom-vanadiumstaal. De scherpe kanten van de groeven vreten zich vast in de aangeboorde bout, zodat deze wordt losgedraaid. Met vierkant voor gebruik met wringijzers enzovoort.

Toepassing:

voor het uitdraaien van afgebroken bouten met rechtse schroefdraad (voorboor- \emptyset volgens tabel, boutuitdraaier linksom draaien).

Opmerking:

UNC- en UNF-draad op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Voorboor- \emptyset | 3,2 mm |
| Type | 2 |
| Geschikt voor schroeven/bouten | M5 – M7 |
| Geschikt voor | gehard staal |
| Producttype | Boutuitdraaier |