

Garant**Tegenlopende verzinkfrees 180°, Maximale verzink-Ø D: 53mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	217180 53
GTIN	4045197465719
Artikelklasse	210

Omschrijving**Uitvoering:****Met een snijkant (z = 1).****Opmerking:**

Maat e = programmeermaat (informatie aan het einde van de pagina). GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 5,5** met steel nr. **674252 maat 20IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Schacht-Ø D _s h6	40 mm
Afkoppellengte L ₁	140 mm
Minimale Ø d _{min}	36 mm
Schachtuitvoering	Weldon
Aantal snijkanten Z	1
Verzink-Ø D	53 mm
Programmeermaat e	9,05 mm
L ₃	110 mm
Wisselplaatschroevenset	219848 (20IP; 5,5 Nm)
geschikte wisselplaat	260158
Inwendige koeling	ja
Totale lengte L	210 mm

Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Verzinkboren

Accessoires

Spanschroef	219945
Wisselplaatschroevenset10-delig	219848