



Hoekfrees 90° MECX, cilinderschacht, Ø D / Aantal snijkanten Z: 12/2mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	227100 12/2
GTIN	4960664462742
Artikelklasse	250

Omschrijving

Omschrijving:

Verbeterde productiviteit ook bij instabiele bewerkingsomstandigheden door zeer smalle steek. Geringe snijkrachten en hoge stabiliteit voor een geringe vibratieneiging. Maakt meerdere freeswerkzaamheden mogelijk zoals helicoïdaal frezen, aanloopfrezen enz.

Technische beschrijving

Wisselplaatschroef	229706 (T6; 0,45 Nm)
Afkoppellengte L_1	18 mm
Snijkant-Ø D_c	12 mm
Maximale snijdiepte $a_{p\ max}$	6 mm
Totale lengte L_{totaal}	80 mm
geschikte wisselplaat	BD.. 0703
Schacht-Ø $D_s\ h6$	12 mm
Aantal snijkanten Z	2
Rampinglengte L voor α_{\max}	8 mm
Helicoïdaal frezen Ø D_{\max}	22 mm
Helicoïdaal frezen Ø D_{\min}	21 mm
Raminghoek α_{\max}	1,43 graden
Ø D_3	9 mm

Schachtuitvoering	cilinderschacht
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Hoekfrezen
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Circulair frezen
Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Spanschroef	229706
-------------	--------