



Hoekfrees 90° MECX, cilinderschacht, Ø D / Aantal snijkanten Z: 14/2Lmm



Bestelgegevens

Bestelnummer	227100 14/2L
GTIN	4960664462759
Artikelklasse	250

Omschrijving

Omschrijving:

Verbeterde productiviteit ook bij instabiele bewerkingsomstandigheden door zeer smalle steek. Geringe snijkrachten en hoge stabiliteit voor een geringe vibratieneiging. Maakt meerdere freeswerkzaamheden mogelijk zoals helicoïdaal frezen, aanloopfrezen enz.

Technische beschrijving

Wisselplaatschroef	229706 (T6; 0,45 Nm)
geschikte wisselplaat	BD.. 0703
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	6 mm
Afkoppellengte L_1	18 mm
Snijkant-Ø D_c	14 mm
Schacht-Ø D_s h6	12 mm
Totale lengte L_{totaal}	80 mm
Aantal snijkanten Z	2
Ramplinglengte L voor α_{\max}	10 mm
Helicoïdaal frezen Ø D_{\max}	26 mm
Helicoïdaal frezen Ø D_{\min}	25 mm
Ramplinghoek α_{\max}	1,15 graden
Ø D_3	11 mm

Schachtuitvoering	cilinderschacht
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Hoekfrezen
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Circulair frezen
Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Spanschroef	229706
-------------	--------