

Garant**Vlakfrees 45°, Weldonschacht, Ø D / Aantal snijkanten Z: 25/4mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	214395 25/4
GTIN	4045197221643
Artikelklasse	210

Omschrijving

Uitvoering:

Groot aantal snijkanten voor een maximale productiviteit. Positieve aanzet voor lichte snede en een laag opgenomen vermogen.

Voordeel:**zeer hoge productiviteit door:**

- Maximale snijsnelheid.
- Zeer hoge voedingen.
- Korte bewerkingstijden.

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 1,5** met steel nr. **674252 maat 8IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Schacht-Ø D _s h6	25 mm
Afkoppellengte L ₁	44 mm
Snijkant-Ø D _c	25 mm
Maximale buiten-Ø D _{max}	33,2 mm
geschikte wisselplaat	SD.. 0903
Totale lengte L _{totaal}	100 mm
Wisselplaatschroevenset	219809 (8IP; 1,5 Nm)

Aantal snijkanten Z	4
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	58 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$	64 mm
Rampinghoek α_{\max}	1,27 mm
Helicoïdaal frezen a_p	1,5 mm
Ramplinglengte L voor α_{\max}	22,5 mm
$\varnothing D_3$	33 mm
Schachtuitvoering	Weldonschacht
Instelhoek κ	45 graden
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Circulair frezen
Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Vlakfrees

Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,5 Nm	211750 1,5
Wisselplaatschroevenset 10-delig	219809
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 8IP	674252 8IP