



## Hoekfrees 90° MECX, cilinderschacht, Ø D / Aantal snijkanten Z: 25/5Lmm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	227100 25/5L
GTIN	4960664462858
Artikelklasse	250

### Omschrijving

#### Omschrijving:

Verbeterde productiviteit ook bij instabiele bewerkingsomstandigheden door zeer smalle steek. Geringe snijkrachten en hoge stabiliteit voor een geringe vibratieneiging. Maakt meerdere freeswerkzaamheden mogelijk zoals helicoïdaal frezen, aanloopprefrenen enz.

### Technische beschrijving

Wisselplaatschroef	229707 (T6; 0,45 Nm)
Schacht-Ø D <sub>s</sub> h6	20 mm
Snijkant-Ø D <sub>c</sub>	25 mm
geschikte wisselplaat	BD.. 0703
Afkoppellengte L <sub>1</sub>	25 mm
Maximale snijdiepte a <sub>p max</sub>	6 mm
Totale lengte L <sub>totaal</sub>	120 mm
Aantal snijkanten Z	5
Ramplinglengte L voor α <sub>max</sub>	21 mm
Helicoïdaal frezen Ø D <sub>max</sub>	48 mm
Helicoïdaal frezen Ø D <sub>min</sub>	47 mm
Ramplinghoek α <sub>max</sub>	0,55 graden
Ø D <sub>3</sub>	22 mm

Schachtuitvoering	cilinderschacht
Instelhoek $\kappa$	90 graden
Freestoepping	Hoekfrezen
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Circulair frezen
Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfrezen

---

## Accessoires

Spanschroef	229707
-------------	--------