

Garant
Vlakfrees 45°, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 63/8mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	214400 63/8
GTIN	4045197131775
Artikelklasse	210

Omschrijving
Uitvoering:

Groot aantal snijkanten voor een maximale productiviteit. Positieve aanzet voor lichte snede en een laag opgenomen vermogen.

Voordeel:
zeer hoge productiviteit door:

- Maximale snijsnelheid.
- Zeer hoge voedingen.
- Korte bewerkingstijden.

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 1,5** met steel nr. **674252 maat 8IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Maximale buiten-Ø D_{max}	71,2 mm
Snijkant-Ø D_c	63 mm
Ø D_3	71 mm

Opnameboring-Ø	22 mm
Wisselplaatschroevenset	219809 (8IP; 1,5 Nm)
Totale lengte L_{totaal}	40 mm
geschikte wisselplaat	SD.. 0903
Aantal snijkanten Z	8
Rampinghoek α_{max}	0,47 mm
Helicoïdaal frezen a_p	1,5 mm
Ramplinglengte L voor α_{max}	60,5 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\text{min}}$	134 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\text{max}}$	140 mm
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek κ	45 graden
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Circulair frezen
Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Vlakfrees

Accessoires

Wisselplaatschroevenset10-delig	219809
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 8IP	674252 8IP
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,5 Nm	211750 1,5