




Hoekfrees 90° MECX, Weldonschacht, Ø D / aantal snijkanten Z: 20/5mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	227105 20/5
GTIN	4960664472680
Artikelklasse	250

Omschrijving

Omschrijving:

Verbeterde productiviteit ook bij instabiele bewerkingsomstandigheden door zeer smalle steek. Geringe snijkrachten en hoge stabiliteit voor een geringe vibratieneiging. Maakt meerdere freeswerkzaamheden mogelijk zoals helicoïdaal frezen, aanlopfrezen enz.

Technische beschrijving

Afkoppellengte L_1	20 mm
Schacht-Ø D_s h6	20 mm
Totale lengte L_{totaal}	81 mm
Snijkant-Ø D_c	20 mm
Wisselplaatschroef	229707 (T6; 0,45 Nm)
geschikte wisselplaat	BD.. 0703
Maximale snijdiepte $a_{p \text{ max}}$	6 mm
Aantal snijkanten Z	5
Ramplinglengte L voor α_{max}	16 mm
Helicoïdaal frezen Ø D_{max}	38 mm
Helicoïdaal frezen Ø D_{min}	37 mm
Ramplinghoek α_{max}	0,72 graden
Ø D_3	17 mm

Schachtuitvoering	Weldonschacht
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Hoekfrezen
Freestoepping	Circulair frezen
Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Spanschroef	229707
-------------	--------