



Hoekfrees 90° MECX, cilinderschacht, Ø D / Aantal snijkanten Z: 17/3XLmm



Bestelgegevens

Bestelnummer	227100 17/3XL
GTIN	4960664462681
Artikelklasse	250

Omschrijving

Omschrijving:

Verbeterde productiviteit ook bij instabiele bewerkingsomstandigheden door zeer smalle steek. Geringe snijkrachten en hoge stabiliteit voor een geringe vibratieneiging. Maakt meerdere freeswerkzaamheden mogelijk zoals helicoïdaal frezen, aanloopfrezen enz.

Inwendige koeling: ja

Snijkant-Ø D_c : 17 mm

Aantal snijkanten Z: 3

Maximale snijdiepte $a_{p\ max}$: 6 mm

Afkoppellengte L_1 : 20 mm

Totale lengte $L_{\ total}$: 130 mm

Schacht-Ø D_s h6: 16 mm

Technische beschrijving

Schacht-Ø D_s h6	16 mm
Totale lengte $L_{\ total}$	130 mm
Snijkant-Ø D_c	17 mm
Wisselplaatschroef	229707 (T6; 0,45 Nm)
geschikte wisselplaat	BD.. 0703
Maximale snijdiepte $a_{p\ max}$	6 mm
Afkoppellengte L_1	20 mm
Aantal snijkanten Z	3
Rampinglengte L voor $\alpha_{\ max}$	13 mm

Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$	32 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	31 mm
Rampinghoek α_{\max}	0,88 graden
$\varnothing D_3$	14 mm
Schachtuitvoering	cilinderschacht
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Hoekfrezen
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Circulair frezen
Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Spanschroef	229707
-------------	--------