




## Hoekfrees 90° MECX, Weldonschacht, Ø D / aantal snijkanten Z: 25/5mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	227105 25/5
GTIN	4960664472697
Artikelklasse	250

### Omschrijving

#### Omschrijving:

Verbeterde productiviteit ook bij instabiele bewerkingsomstandigheden door zeer smalle steek. Geringe snijkrachten en hoge stabiliteit voor een geringe vibratieneiging. Maakt meerdere freeswerkzaamheden mogelijk zoals helicoïdaal frezen, aanlopfrezen enz.

Inwendige koeling: ja

Snijkant-Ø D<sub>c</sub>: 25 mm

Aantal snijkanten Z: 5

Maximale snijdiepte a<sub>p max</sub>: 6 mm

Afkoppellengte L<sub>1</sub>: 25 mm

Totale lengte L<sub>totaal</sub>: 88 mm

Schacht-Ø D<sub>s</sub> h<sub>6</sub>: 25 mm

### Technische beschrijving

Schacht-Ø D <sub>s</sub> h <sub>6</sub>	25 mm
Maximale snijdiepte a <sub>p max</sub>	6 mm
Snijkant-Ø D <sub>c</sub>	25 mm
Afkoppellengte L <sub>1</sub>	25 mm
Wisselplaatschroef	229707 (T6; 0,45 Nm)
geschikte wisselplaat	BD.. 0703
Totale lengte L <sub>totaal</sub>	88 mm
Aantal snijkanten Z	5

Ramplinglengte L voor $\alpha_{\max}$	21 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$	48 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	47 mm
Ramplinghoek $\alpha_{\max}$	0,55 graden
$\varnothing D_3$	22 mm
Schachtuitvoering	Weldonschacht
Instelhoek $\kappa$	90 graden
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Hoekfrezen
Freestoepping	Circulair frezen
Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfrezen

---

## Accessoires

Spanschroef	229707
-------------	--------