



Hoekfrees 90° MEC11T, Cilinderschacht, Ø D / aantal snijkanten Z: 30/4Lmm



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 227300 30/4L |
| GTIN | 4960664396122 |
| Artikelklasse | 250 |

Omschrijving

Omschrijving:

MEC11T-freestype met grotere stabiliteit dankzij een kleiner aantal snijkanten dan MECX. Hierdoor is een hogere voeding per tand mogelijk.

Technische beschrijving

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Snijkant-Ø D_c | 30 mm |
| Afkoppellengte L_1 | 32 mm |
| Maximale snijdiepte $a_{p \max}$ | 10 mm |
| Totale lengte L_{totaal} | 130 mm |
| geschikte wisselplaat | BD.. 11T3 |
| Wisselplaatschroef | 229708 (T8; 1,2 Nm) |
| Schacht-Ø D_s h6 | 25 mm |
| Aantal snijkanten Z | 4 |
| Ramplinglengte L voor α_{\max} | 23 mm |
| Helicoïdaal frezen Ø D_{\max} | 58 mm |
| Helicoïdaal frezen Ø D_{\min} | 54 mm |
| Ramplinghoek α_{\max} | 0,5 graden |
| Ø D_3 | 24 mm |
| Schachtuitvoering | Cilinderschacht |

| | |
|-------------------|------------------|
| Instelhoek κ | 90 graden |
| Freestoepping | Hoekfrezen |
| Freestoepping | Circulair frezen |
| Freestoepping | Ramping |
| Inwendige koeling | ja |
| Producttype | Hoekfrezen |

Accessoires

| | |
|-------------|--------|
| Spanschroef | 229708 |
|-------------|--------|