



Boutuitdraaier 'Hi Trac', Type: 4



Bestelgegevens

Bestelnummer	082864 4
GTIN	4012929451401
Artikelklasse	04D

Omschrijving

Uitvoering:

taai chroom-vanadiumstaal. De scherpe kanten van de groeven vreten zich vast in de aangeboorde bout, zodat deze wordt losgedraaid. Met vierkant voor gebruik met wringijzers enzovoort.

Toepassing:

voor het uitdraaien van afgebroken bouten met rechtse schroefdraad (voorboor-Ø volgens tabel, boutuitdraaier linksom draaien).

Opmerking:

UNC- en UNF-draad op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Voorboor-Ø	6,5 mm
Type	4
Geschikt voor schroeven/bouten	M12 – M14
Geschikt voor	gehard staal
Producttype	Boutuitdraaier