



Hoekfrees 90° MEC11T, met boring, Ø D / aantal snijkanten Z: 40/5mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	227310 40/5
GTIN	4960664437474
Artikelklasse	250

Omschrijving

Omschrijving:

MEC11T-freestype met grotere stabiliteit dankzij een kleiner aantal snijkanten dan MECX. Hierdoor is een hogere voeding per tand mogelijk.

Technische beschrijving

Snijkant-Ø D_c	40 mm
Opnameboring-Ø	16 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	10 mm
geschikte wisselplaat	BD.. 11T3
Wisselplaatschroef	229708 (T8; 1,2 Nm)
Totale lengte L_{totaal}	40 mm
Aantal snijkanten Z	5
Rampinghoek α_{\max}	0,35 graden
Ramplinglengte L voor α_{\max}	33 mm

Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	74 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$	78 mm
$\varnothing D_3$	34 mm
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Hoekfrezen
Freestoepping	Circulair frezen
Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Spanschroef	229708
-------------	--------