



Hoekfrees 90° MEC11T, met schroefdraad, Ø D / aantal snijkanten Z: 25/3mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	227315 25/3
GTIN	4960664672929
Artikelklasse	250

Omschrijving

Omschrijving:

MEC11T-freestype met grotere stabiliteit dankzij een kleiner aantal snijkanten dan MECX. Hierdoor is een hogere voeding per tand mogelijk.

Technische beschrijving

Opnamedraad M	M12
Snijkant-Ø D _c	25 mm
geschikte wisselplaat	BD.. 11T3
Wisselplaatschroef	229708 (T8; 1,2 Nm)
Totale lengte L _{totaal}	35 mm
Maximale snijdiepte a _{p max}	10 mm
Aantal snijkanten Z	3
Helicoïdaal frezen Ø D _{max}	48 mm
Helicoïdaal frezen Ø D _{min}	44 mm
Rampinghoek α _{max}	0,64 graden
Ramplinglengte L voor α _{max}	18 mm
Ø D ₃	19 mm
Schachtuitvoering	met schroefdraad

Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Hoekfrezen
Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Spanschroef	229708
-------------	--------