



Hoekfrees 90° MEC11T, met schroefdraad, Ø D / aantal snijkanten Z: 32/4mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	227315 32/4
GTIN	4960664672936
Artikelklasse	250

Omschrijving

Omschrijving:

MEC11T-freestype met grotere stabiliteit dankzij een kleiner aantal snijkanten dan MECX. Hierdoor is een hogere voeding per tand mogelijk.

Technische beschrijving

Wisselplaatschroef	229708 (T8; 1,2 Nm)
Opnamedraad M	M16
Snijkant-Ø D _c	32 mm
Maximale snijdiepte a _{p max}	10 mm
geschikte wisselplaat	BD.. 11T3
Totale lengte L _{totaal}	40 mm
Aantal snijkanten Z	4
Helicoïdaal frezen Ø D _{max}	62 mm
Helicoïdaal frezen Ø D _{min}	58 mm
Rampinghoek α _{max}	0,46 graden
Ramplinglengte L voor α _{max}	25 mm
Ø D ₃	26 mm

Schachtuitvoering	met schroefdraad
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Hoekfrezen
Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Spanschroef	229708
-------------	--------