



Hoekfrees 90° MEC17, Cilinderschacht, Ø D / aantal snijkanten Z: 25/2Lmm



Bestelgegevens

Bestelnummer	227500 25/2L
GTIN	4960664396160
Artikelklasse	250

Omschrijving

Uitvoering:

Lange snijkanten maken zeer grote snijdieptes mogelijk. Gering aantal snijkanten.

Technische beschrijving

Afkoppellengte L_1	36 mm
Wisselplaatschroef	229709 (T15; 3,5 Nm)
Totale lengte L_{totaal}	120 mm
geschikte wisselplaat	BDMT 170408
Maximale snijdiepte $a_{p \text{ max}}$	15,7 mm
Schacht-Ø D_s h6	20 mm
Snijkant-Ø D_c	25 mm
Aantal snijkanten Z	2
Ramplinglengte L voor α_{max}	16,6 mm
Helicoïdaal frezen Ø D_{max}	48 mm
Helicoïdaal frezen Ø D_{min}	43 mm
Ramplinghoek α_{max}	0,86 graden
Ø D_3	18 mm
Schachtuitvoering	Cilinderschacht

Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Hoekfrezen
Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Spanschroef	229709
-------------	--------