

Garant**Vlakfrees 45°, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 125/14mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	214400 125/14
GTIN	4045197281012
Artikelklasse	210

Omschrijving**Uitvoering:**

Groot aantal snijkanten voor een maximale productiviteit. Positieve aanzet voor lichte snede en een laag opgenomen vermogen.

Voordeel:**zeer hoge productiviteit door:**

- Maximale snijsnelheid.
- Zeer hoge voedingen.
- Korte bewerkingstijden.

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 1,5** met steel nr. **674252 maat 8IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Opnameboring-Ø	40 mm
geschikte wisselplaat	SD.. 0903
Maximale buiten-Ø D _{max}	133,2 mm

Wisselplaatschroevenset	219809 (8IP; 1,5 Nm)
Ø D ₃	133 mm
Totale lengte L _{totaal}	63 mm
Snijkant-Ø D _c	125 mm
Aantal snijkanten Z	14
Helicoïdaal frezen a _p	1,5 mm
Ramplinglengte L voor α _{max}	122,5 mm
Ramplinghoek α _{max}	0,23 mm
Helicoïdaal frezen Ø D _{max}	264 mm
Helicoïdaal frezen Ø D _{min}	258 mm
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek κ	45 graden
Freestoepping	Rampling
Freestoepping	Circulair frezen
Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Vlakfrees

Accessoires

Wisselplaatschroevenset10-delig	219809
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 8IP	674252 8IP
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,5 Nm	211750 1,5