




Hoekfrees 90° MEC11T, Weldonschacht, Ø D / aantal snijkanten Z: 25/3mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	227305 25/3
GTIN	4960664406579
Artikelklasse	250

Omschrijving

Omschrijving:

MEC11T-freestype met grotere stabiliteit dankzij een kleiner aantal snijkanten dan MECX. Hierdoor is een hogere voeding per tand mogelijk.

Technische beschrijving

Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	10 mm
Snijkant-Ø D_c	25 mm
Totale lengte L_{totaal}	88 mm
Wisselplaatschroef	229708 (T8; 1,2 Nm)
Schacht-Ø D_s h6	25 mm
geschikte wisselplaat	BD.. 11T3
Afkoppellengte L_1	32 mm
Aantal snijkanten Z	3
Ramplinglengte L voor α_{\max}	18 mm
Helicoïdaal frezen Ø D_{\max}	48 mm
Helicoïdaal frezen Ø D_{\min}	44 mm
Ramplinghoek α_{\max}	0,64 graden
Ø D_3	19 mm

Schachtuitvoering	Weldonschacht
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Hoekfrezen
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Circulair frezen
Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Spanschroef	229708
-------------	--------