

**Hoekfrees 90° MEC11T, met boring, Ø D / aantal snijkanten Z: 125/11mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	227310 125/11
GTIN	4960664473151
Artikelklasse	250

Omschrijving**Omschrijving:**

MEC11T-freestype met grotere stabiliteit dankzij een kleiner aantal snijkanten dan MECX. Hierdoor is een hogere voeding per tand mogelijk.

Technische beschrijving

Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	10 mm
geschikte wisselplaat	BD.. 11T3
Snijkant-Ø D_c	125 mm
Opnameboring-Ø	40 mm
Totale lengte L_{totaal}	63 mm
Wisselplaatschroef	229708 (T8; 1,2 Nm)
Aantal snijkanten Z	11
Rampinghoek α_{\max}	0,1 graden
Ramplinglengte L voor α_{\max}	118 mm

Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	244 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$	248 mm
$\varnothing D_3$	119 mm
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Hoekfrezen
Freestoepping	Circulair frezen
Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Spanschroef	229708
-------------	--------