



Hoekfrees 90° MEC11T, Cilinderschacht, Ø D / aantal snijkanten Z: 50/5Lmm



Bestelgegevens

Bestelnummer	227300 50/5L
GTIN	4960664460960
Artikelklasse	250

Omschrijving

Omschrijving:

MEC11T-freestype met grotere stabiliteit dankzij een kleiner aantal snijkanten dan MECX. Hierdoor is een hogere voeding per tand mogelijk.

Technische beschrijving

Schacht-Ø D _s h6	32 mm
Maximale snijdiepte a _{p max}	10 mm
Wisselplaatschroef	229708 (T8; 1,2 Nm)
Afkoppellengte L ₁	50 mm
Totale lengte L _{totaal}	150 mm
Snijkant-Ø D _c	50 mm
geschikte wisselplaat	BD.. 11T3
Aantal snijkanten Z	5
Ramplinglengte L voor α _{max}	43 mm
Helicoïdaal frezen Ø D _{max}	98 mm
Helicoïdaal frezen Ø D _{min}	94 mm
Ramplinghoek α _{max}	0,27 graden
Ø D ₃	44 mm

Schachtuitvoering	Cilinderschacht
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Hoekfreen
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Ramping
Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfreen

Accessoires

Spanschroef	229708
-------------	--------