



Hoekfrees 90° MECH11, Cilinderschacht, Ø D / Zeff: 25/2mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	227450 25/2
GTIN	4960664503742
Artikelklasse	250

Omschrijving

Uitvoering:

Gegroefde wisselplaten voor gereduceerde snijkrachten en vibraties. Naar verhouding zijn grotere ingrijpingsbreedtes a_e bij een gelijke snijdiepte a_p mogelijk. Een hoge productiviteit is ook mogelijk op machines met minder vermogen.

Technische beschrijving

Snijkant-Ø D_c	25 mm
geschikte wisselplaat	BDMT 11T308
Effectief aantal snijkanten Z_{eff}	2
Totale lengte L_{totaal}	120 mm
Afkoppellengte L_1	46 mm
Schacht-Ø D_s h6	25 mm
Wisselplaatschroef	229708 (T8; 1,2 Nm)
Maximale snijdiepte $a_{p\ max}$	37 mm
ISO-code wisselplaat	BDMT 11T308
Aantal wisselplaten	8
Schachtuitvoering	Cilinderschacht
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Hoekfreesen

Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Spanschroef	229708
-------------	--------