

Garant**SDMX 0903 AFEN, HB7520, Type: UNI****Bestelgegevens**

Bestelnummer	214440 UNI
GTIN	4045197302885
Artikelklasse	21A

Omschrijving**Uitvoering:**

- Wisselplaten geschikt voor hogere snijnelheden en voedingen.
- Precisiegesinterd en geslepen voor uitstekende oppervlaktekwaliteiten.
- Fijnkorrelige structuur voor grote taaheid en slijtvastheid.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p \max} = 3 \text{ mm}$.

Technische beschrijving

Type	UNI
ISO-code wisselplaat	SDMX 0903 AFEN
Soort	HB7520
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	350 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	255 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	230 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	beperkt geschikt	180 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	beperkt geschikt	130 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	165 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	beperkt geschikt	130 m/min	M
GG(G)	beperkt geschikt	235 m/min	K
Uni	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		