



Hoekfrees 90° MEC11T, met schroefdraad, Ø D / aantal snijkanten Z: 16/2mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	227315 16/2
GTIN	4960664672899
Artikelklasse	250

Omschrijving

Omschrijving:

MEC11T-freestype met grotere stabiliteit dankzij een kleiner aantal snijkanten dan MECX. Hierdoor is een hogere voeding per tand mogelijk.

Technische beschrijving

Wisselplaatschroef	229708 (T8; 1,2 Nm)
Opnamedraad M	M8
Totale lengte L_{totaal}	25 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \text{ max}}$	10 mm
Snijkant-Ø D_c	16 mm
geschikte wisselplaat	BD.. 11T3
Aantal snijkanten Z	2
Helicoïdaal frezen Ø D_{max}	30 mm
Helicoïdaal frezen Ø D_{min}	26 mm
Rampinghoek α_{max}	1,27 graden
Ramplinglengte L voor α_{max}	9 mm
Ø D_3	10 mm

Schachtuitvoering	met schroefdraad
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Hoekfrezen
Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Spanschroef	229708
-------------	--------