

**Hoekfrees 90° MECH11, Cilinderschacht, Ø D / Zeff: 40/4mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	227450 40/4
GTIN	4960664503773
Artikelklasse	250

Omschrijving**Uitvoering:**

Gegroefde wisselplaten voor gereduceerde snijkrachten en vibraties. Naar verhouding zijn grotere ingrijpingsbreedtes a_e bij een gelijke snijdiepte a_p mogelijk. Een hoge productiviteit is ook mogelijk op machines met minder vermogen.

Technische beschrijving

Wisselplaatschroef	229708 (T8; 1,2 Nm)
Totale lengte L_{totaal}	150 mm
Effectief aantal snijkanten Z_{eff}	4
Schacht-Ø D_s h6	32 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \text{ max}}$	55 mm
geschikte wisselplaat	BDMT 11T308
Snijkant-Ø D_c	40 mm
Afkoppellengte L_1	64 mm
ISO-code wisselplaat	BDMT 11T308
Aantal wisselplaten	24
Schachtuitvoering	Cilinderschacht
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Hoekfreesen

Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Spanschroef	229708
-------------	--------