



## Hoekfrees 90° MECH11, Weldonschacht, Ø D / Zeff: 25/2mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	227453 25/2
GTIN	4960664526314
Artikelklasse	250

### Omschrijving

#### Uitvoering:

gegroefde wisselplaten voor gereduceerde snijkrachten en vibraties. Naar verhouding zijn grotere ingrijpingsbreedtes  $a_e$  bij een gelijke snijdiepte  $a_p$  mogelijk. Een hoge productiviteit is ook mogelijk op machines met minder vermogen.

### Technische beschrijving

Afkoppellengte $L_1$	46 mm
ISO-code wisselplaat	BDMT 11T308
Schacht-Ø $D_s$ h6	25 mm
Snijkant-Ø $D_c$	25 mm
Effectief aantal snijkanten $Z_{eff}$	2
Wisselplaatschroef	229708 (T8; 1,2 Nm)
geschikte wisselplaat	BDMT 11T308
Maximale snijdiepte $a_{p max}$	37 mm
Totale lengte $L_{totaal}$	104 mm
Aantal wisselplaten	8
Schachtuitvoering	Weldonschacht
Instelhoek $\kappa$	90 graden
Freestoepping	Hoekfreesen

Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfrezen

---

## Accessoires

Spanschroef	229708
-------------	--------