

Garant**Hoogrendement-draadrees, Weldonschacht, Werk-Ø D / afkoppellengte L1:
15,1/30mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	218050 15,1/30
GTIN	4045197447159
Artikelklasse	21R

Omschrijving**Uitvoering:****HPC-draadrees** voor **kortere bewerkingstijden.****Toepassing:**Universeel toepasbaar **voor rechtse en linkse buiten- en binnendraad.** Voor **bewerking van doorlopende** en **blinde gaten.****Opmerking:**

Frees nr. 218050 maat 17/26 en 17/36 geschikt voor spoed tot en met 2,5 mm. Frees nr. 218050 maat 30/65 geschikt tot spoed < 5.

Technische beschrijving

Totale lengte L _{totaal}	85 mm
Plaatafmeting	24
Werk-Ø D	15,1 mm
Fixeerbout	219926
Schacht-Ø D _s	20 mm
Afkoppellengte L ₁	30 mm
Aantal snijkanten Z	1
Aantal spaangroeven	1
Schachtuitvoering	Weldonschacht

Toepassing bij boringtype	Blind gat
Toepassing bij boringtype	Doorlopend gat
Snijrichting	links en rechts
Inwendige koeling	ja
Producttype	Draadrees

Accessoires

Spanschroef	219926
-------------	--------