



## Hoekfrees 90° MECH11, Weldonschacht, Ø D / Zeff: 32/4mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	227453 32/4
GTIN	4960664526338
Artikelklasse	250

### Omschrijving

#### Uitvoering:

gegroefde wisselplaten voor gereduceerde snijkrachten en vibraties. Naar verhouding zijn grotere ingrijpingsbreedtes  $a_e$  bij een gelijke snijdiepte  $a_p$  mogelijk. Een hoge productiviteit is ook mogelijk op machines met minder vermogen.

### Technische beschrijving

Snijkant-Ø $D_c$	32 mm
Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	117 mm
Afkoppellengte $L_1$	55 mm
ISO-code wisselplaat	BDMT 11T308
geschikte wisselplaat	BDMT 11T308
Wisselplaatschroef	229708 (T8; 1,2 Nm)
Maximale snijdiepte $a_{p \text{ max}}$	46 mm
Schacht-Ø $D_s$ h6	32 mm
Effectief aantal snijkanten $Z_{\text{eff}}$	4
Aantal wisselplaten	20
Schachtuitvoering	Weldonschacht
Instelhoek $\kappa$	90 graden
Freestoeppassing	Hoekfreesen

Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfrezen

---

## Accessoires

Spanschroef	229708
-------------	--------