


Gereedschapsopname vorm C1 axiaal, rechts, Schacht-Ø d1: 50mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	319107 50
GTIN	4067263224488
Artikelklasse	32V

Omschrijving
Uitvoering:

- Inzetgehard HRC 58 ±2.
- Alle functievlakken geslepen.
- Met kogelspuitmondten.

Toepassing:

Voor vlak steken.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische beschrijving

h ₂	34 mm
b ₂	50 mm
Schachtbreedte b ₃	26 mm
h ₅	50 mm
l ₁	100 mm
h ₆	60 mm
Kleurcode VDI-schacht	VDI 50

b ₁	100 mm
h ₁	32 mm
Schacht-Ø d ₁	50 mm
Vorm	C
Producttype	VDI-gereedschapsopname