

Garant

**GARANT Master eco VDI-gereedschapsopname vorm B1 radiaal, rechts, kort,
Schacht-Ø d1: 40mm**



Bestelgegevens

Bestelnummer	319006 40
GTIN	4067263201786
Artikelklasse	31V

Omschrijving

Uitvoering:

- Inzetgehard HRC 58 ±2.
- Alle functievlakken geslepen.
- Met kogelspuitmond.

Toepassing:

hoofdzakelijk voor buitenbewerking.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische beschrijving

b ₂	42,5 mm
Kleurcode VDI-schacht	VDI 40
h ₁	25 mm
Schacht-Ø d ₁	40 mm
h ₆	48 mm
l ₂	44 mm

l_1	22 mm
h_5	34,5 mm
b_1	85 mm
Vorm	B
Producttype	VDI-gereedschapsopname