

**Garant****GARANT Master Eco VDI-gereedschapsopname vorm B4 radiaal, links, kort,  
Schacht-Ø d1: 50mm**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	319036 50
GTIN	4067263237747
Artikelklasse	31V

## Omschrijving

**Uitvoering:**

- Inzetgehard HRC 58 ±2.
- Alle functievlakken geslepen.
- Met kogelspuitmond.

**Toepassing:**

hoofdzakelijk voor buitenbewerking.

**Norm:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

## Technische beschrijving

Schacht-Ø d <sub>1</sub>	50 mm
l <sub>2</sub>	55 mm
l <sub>1</sub>	30 mm
h <sub>1</sub>	25 mm
h <sub>6</sub>	60 mm
b <sub>1</sub>	100 mm

b <sub>2</sub>	50 mm
h <sub>5</sub>	35 mm
Kleurcode VDI-schacht	VDI 50
Vorm	B
Producttype	VDI-gereedschapsopname