

Garant
**GARANT Master eco VDI-gereedschapsopname vorm C1 axiaal, rechts,
Schacht-Ø d1: 30mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	319106 30
GTIN	4067263237952
Artikelklasse	31V

Omschrijving
Uitvoering:

- Inzetgehard HRC 58 ±2.
- Alle functievlakken geslepen.
- Met kogelspuitmonden.

GARANT eco – Voor toepassing met normale klemdraaihouders, GARANT eco – systeem steekdraaihouders nr. 273830 – 273891 en GARANT eco – basishouder voor afsteken nr. 273651.

Toepassing:

Voor vlak insteken.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische beschrijving

Schachtbreedte b ₃	17 mm
Kleurcode VDI-schacht	VDI 30
Schacht-Ø d ₁	30 mm
l ₁	70 mm

h_5	28 mm
b_2	35 mm
h_6	38 mm
b_1	70 mm
h_1	20 mm
h_2	29 mm
Vorm	C
Producttype	VDI-gereedschapsopname