

**Garant****SOMT 120508 PDER, HB7520, Type: ST1400****Bestelgegevens**

Bestelnummer	214870 ST1400
GTIN	4045197550651
Artikelklasse	21A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Versterkte plaatdikte voor zeer hoge verspaningseisen. Bescherming tegen slijtage door uiterst moderne coating.

**Opmerking:**

Toepassingsrichtwaarden voor  $a_e = 0,3 \times D$ .

Hoekradius: 0,8 mm

Voeding  $f_z$  per tand: 0,22 mm

**Technische beschrijving**

Voeding $f_z$ per tand	0,22 mm
Type	ST1400
Hoekradius	0,8 mm
ISO-code wisselplaat	SOMT 120508 PDER
Soort	HB7520
Snijmateriaal	HM

Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	160 m/min	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	130 m/min	P
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		