

AEG

Compacte accu-klopboorschroefmachine, Type: BSB18C2X22



Bestelgegevens

Bestelnummer	070229 BSB18C2X22
GTIN	4058546010850
Artikelklasse	07A

Omschrijving

Uitvoering:

Accu-klopboorschroefmachine met 2 standen en borstelloze motor.

- Elektronische toerentalregeling voor soepel en veilig aanboren en schroeven, rechts-/ linksom draaien.
- Volledig metalen drijfwerk met 2 versnellingen en inschakelbaar klopmechanisme voor het boren in metaal, steen en metselwerk.
- Draaimomentinstelling met meerdere standen en afneembare boorhouder.

Compacte en krachtige 18 V accu-klopboorschroefmachine voor veeleisende toepassingen. Boorhouder verwijderbaar.

Levering:

Inclusief 2x 18 V / 2,0 Ah PRO Li-ion-accu, lader en transportkoffer.

Opmerking:

Geschikte accu's zijn te vinden onder nr. 073846 – 073848. Geschikte laders en startersets zijn te vinden onder nr. 073841 en 073844.

Technische beschrijving

Maximale spiraalboor-Ø in hout	45 mm
--------------------------------	-------

Energievoorziening	Netvoeding
Maximale spiraalboor-Ø in beton	14 mm
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	AEG type AS 18 V
Snelspanhouder spanbereik	1,5 - 13 mm
Motortype	Borstelloos
Maximale vibratie volgens EN zonder klopboorfunctie	< 2,5 m/s ²
Maximaal toerental 2e versnelling	1800 min ⁻¹
Verpakking	Transportkoffer
Fabrikantnummer	BSB18C2XLI-202C
Aantal inbegrepen accu's	2
Accucapaciteit	2 Ah
Gewicht	1,7 kg
Typisch gebruik	Heavy Duty
Maximaal draaimoment zacht	32 Nm
Maximaal toerental 1e versnelling	0 - 450 min ⁻¹
Accuspanning	18 V
Maximale spiraalboor-Ø in staal	13 mm
Maximaal draaimoment hard	60 Nm
Accutype	Lithium-ion
Producttype	Klopboorschroefmachine